



Lijadora de banda GHB15-50, Tipo: 79030200



Datos de pedido

Número de pedido	077780 79030200
GTIN	4014586884547
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Motor de 1500 vatios, mangos ajustables, motor acoplado giratorio, cambio de cinta sin herramientas, escotadura redonda para el mecanizado de tubos y perfiles. Ideal para el mecanizado de acero fino, porque se puede regular el número de revoluciones.

Suministro:

Lijadora de banda, 1 cinta abrasiva grano 36.

Nota:

Encontrará cintas adecuadas en el n.º 558444. Se pueden suministrar otras cintas a petición.

Quality Dress: GHB 15-50 INOX

Consumo de potencia: 1500 W

Intervalo de revoluciones: 2500 - 7900 min⁻¹

Anchura de cinta: 50 mm

Longitud de cinta: 1000 mm

Peso: 5,6 kg

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
------------------------------	------------------------

Quality Dress	GHB 15-50 INOX
Longitud de cinta	1000 mm
Peso	5,6 kg
Anchura de cinta	50 mm
Consumo de potencia	1500 W
Intervalo de revoluciones	2500 - 7900 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

Accesorios

Cinta abrasiva Cubitron™II 947A Tamaño de grano 120	558444 120
Cinta abrasiva Cubitron™II 947A Tamaño de grano 40	558444 40
Cinta abrasiva Cubitron™II 947A Tamaño de grano 60	558444 60
Cinta abrasiva Cubitron™II 947A Tamaño de grano 80	558444 80
Estación de rectificado GHBD Tipo 99001012	077782 99001012