



## Atornillador dinamométrico de desconexión con ParameterControl Destornillador de empuñadura central, Tipo: 7112776



### Datos de pedido

Número de pedido	071111 7112776
GTIN	4014586891422
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Los destornilladores de desconexión FEIN ACCU TEC están dimensionados para las máximas exigencias de **precisión de atornillado de la producción en serie**.

- **Motores EC sin escobillas con duración muy superior y costes de mantenimiento inferiores hasta en un 80 %.**
- **Retardo de la reconexión después del atornillado para evitar un "apriete excesivo".**
- **Bloqueo de la reconexión en caso de que la carga de la batería sea insuficiente para el proceso de atornillado.**
- **Tolerancias de apriete reducidas para una alta calidad de atornillado.**
- **Pares de apriete que se mantienen invariables con precisión independientemente de cada aplicación de atornillado.**
- **Destornillador comprobable, valor CmK > 1,67 a  $\pm 10$  % (referido a 6 Sigma) según ISO 5393 VDI / VDE 2647.**

**El par de giro para aflojar se sitúa en un 25 % por encima del par de apriete.**

Atornillador dinamométrico de desconexión con ParameterControl para programar fácil e individualmente en el PC utilizando un adaptador de programación (n.º 071135 tam. 92604163).

**Parámetros libremente programables:** número de revoluciones, sentido de giro, ángulo de giro, umbral de par de giro y tiempo.

Hasta 5 pasos del programa. Adaptación exacta a cada aplicación de atornillado. **Desconexión final por acoplamiento mecánico.** Ideal para la optimización de procesos y tiempos.

**Atornillador de desconexión para batería de iones de litio. Sin mantenimiento** hasta 500 000 atornillados.

**Suministro:**

Se suministra el destornillador solamente, **sin batería, cargador, herramienta de ajuste ni cabeza angular.** Se ruega pedir además batería, cargador, herramienta de ajuste y cabeza angular de manera selectiva para el aparato.

**Nota:**

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.º 073832.

Encontrará aparatos de comprobación del par de giro a partir del n.º 654300. Encontrará sensores del par de giro / del ángulo de giro en el n.º 654381. Servicio de ajuste previo del par de giro a petición.

## Descripción técnica

Quality Dress	ASM 18-3 PC
Peso incluida batería	0,8 kg
Intervalo de par	0,5 - 3 Nm
Tensión de batería	12 V
Tensión de batería	18 V
Portaherramientas	1/4 pulgada HEX (E 6,3)
Intervalo de revoluciones	110 - 1200 min <sup>-1</sup>
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 12 V
Forma constructiva	Destornillador de empuñadura central
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Atornillador

## Accesorios

Aparato de comprobación electrónico para destornilladores dinámicos "TST" Par máximo 10 Nm

654300 10

654300 2

Aparato de comprobación electrónico para  
destornilladores dinámicos "TST" Par máximo 2 Nm

Aparato de comprobación electrónico para  
destornilladores dinámicos "TST" Par máximo 25 Nm

654300 25

Comprobador electrónico para llaves dinámicas "TTT"

654340

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18  
V

073835 FE18

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18  
V

073837 FE18