Garant

Caperuza de rectificado (CER), Grano 80, \varnothing , longitud de caperuzas de rectificado, forma: 2140L



Datos de pedido

Número de pedido	553035 2140L		
GTIN	4062406122867		
Clase de artículo	51E		

Descripción

Ejecución:

Gran agresividad y eliminación rápida gracias a un **aglomerado del grano optimizado. Grano de cerámica** (CER) ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las **caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

Descripción técnica

Forma	L
Longitud caperuzas de rectificado	40 mm



N.º revoluciones recomend.	9500 min ⁻¹	
Ø caperuzas de rectificado	21 mm	
Tamaño de grano	80	
Atributo del nombre de producto	Grano 80	
Tipo de producto	Caperuza de rectificado	

Datos de usuario

	Uso	\mathbf{V}_{c}	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		