



## Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 12,5mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 123107 12,5   |
| GTIN              | 4045197449665 |
| Clase de artículo | 12E           |

### Descripción

#### Ejecución:

**Alma reforzada y afilado especial**, con lo que se consigue un filo transversal cortante con **alta precisión de centrado**. Los **filos principales rectos** con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan **virutas cortas**.

#### Nota:

Longitud de la ranura de viruta  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!**

**El producto sucesor recomendado es n.º 123104.**

### Descripción técnica

|  |                  |
|--|------------------|
| Número de filos Z  | 2                |
| Tolerancia de mango  | h6               |
| Avance f en acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>                   | 0,26 mm/rev,     |
| Ø nominal D <sub>c</sub>                                     | 12,5 mm          |
| Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>               | 133 mm           |
| Tolerancia Ø nominal   | h7               |
| Ø de mango D <sub>s</sub>                                    | 14 mm            |
| Longitud total L   | 178 mm           |
| Norma  | Norma de fábrica |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub> | 114,3 mm         |
| Recubrimiento  | TiN              |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Material de corte      | MDI                |
| Ejecución              | 8xD                |
| Ángulo de punta        | 135 grados         |
| Mango                  | DIN 6535 HB con h6 |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar     |
| anillo de color        | verde              |
| Tipo de producto       | Broca espiral      |

### Datos de usuario

|                                       | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | 175 m/min      | N          |
| Aluminio > 10 % Si                    | adecuado con restricciones | 135 m/min      | N          |
| Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado con restricciones | 105 m/min      | P          |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 85 m/min       | P          |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 75 m/min       | P          |
| Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>        | adecuado                   | 45 m/min       | P          |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>        | adecuado                   | 30 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>          | adecuado con restricciones | 35 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>          | adecuado con restricciones | 30 m/min       | M          |
| GG(G)                                 | adecuado                   | 65 m/min       | K          |
| Uni                                   | adecuado                   |                |            |
| húmedo máximo                         | adecuado                   |                |            |