

Garant**Caperuza de rectificado (Corindón especial), Grano 80, Ø, longitud de caperuzas de rectificado, forma: 1317A****Datos de pedido**

Número de pedido	553050 1317A
GTIN	4062406123390
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Gran agresividad y eliminación rápida gracias a un **aglomerado del grano optimizado. Corindón especial (A)** con aglomerante de cobertura para aplicación universal en la fabricación de moldes y herramientas.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las **caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

Descripción técnica

Ø caperuzas de rectificado	13 mm
Forma	A

N.º revoluciones recomend.	16000 min ⁻¹
Longitud caperuzas de rectificado	17 mm
Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Tamaño de grano	80
Atributo del nombre de producto	Grano 80
Tipo de producto	Caperuza de rectificado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Madera	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		