

**Garant****Soporte para caperuzas de rectificado, Ø del cabezal, longitud de cabezal, forma: 1632L**

## Datos de pedido

Número de pedido	553100 1632L
GTIN	4062406123895
Clase de artículo	51E

## Descripción

### Ejecución:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. **Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

**Cuerpo de goma elástico ranurado** con vástago de acero.

### Aplicación:

Principalmente en la construcción de herramientas para trabajos de acabado en puntos de difícil acceso.

### Idóneo para:

Caperuzas de rectificado n.º 553035 – 553328.

## Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	30000 min <sup>-1</sup>
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	16 mm
Longitud de cabeza	32 mm
Tipo de producto	Soporte para caperuzas de rectificado

