

**Fresas de desbastar MDI HPC, TiAlN, Ø d11 D: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG1491 16
GTIN	4045197735959
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Perfil de labio para el desbastado.

Rendimiento de arranque de viruta muy elevado.

Aplicable como fresa de desbastar universal.

Sin paso de espiral dinámico.

Tamaño **16M Fresas MID: Medidas constructivas según norma de fábrica.**

Como n.º 205492.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	d11
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Avance f_z para contorneo en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Ø de corte D_c	16 mm
Longitud de filo L_c	32 mm
Número de dientes Z	4
Mango	DIN 6535 HB con h6

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,5 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Avance f _z para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm ²	0,08 mm
Longitud total L	92 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Contenido	5
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Perfil de fresado	HR
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,5×D en contornear
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	270 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	190 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	115 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	95 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	65 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	55 m/min	P
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	55 m/min	M
GG(G)	adecuado	85 m/min	K

Uni	adecuado con restricciones
húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado con restricciones
seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado

Accesorios

Fresas de desbistar MDIHPC Ø d11 DC 16 mm	205492 16
---	-----------