

HOLEX**Lámpara de trabajo de LED con batería, Tipo: 205****Datos de pedido**

Número de pedido	081537 205
GTIN	4045197727251
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

Lámpara de trabajo de LED con batería con 2 niveles de luminosidad y elevada luminosidad. Con gancho de suspensión y soporte abatible, **conexión de carga con micro USB**, pie magnético giratorio y correa de mano.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cable de carga y bloque de alimentación enchufable.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	3,7 V
Cantidad de baterías contenidas	1

Corriente de alumbrado nivel 2	250 lm
Corriente de alumbrado	350 lm
Duración ilumin.	3,5 - 5,5 h
Clase de protección IP	IP 65
Longitud total	205 mm
Peso	266 g
Zona ATEX	ninguno
Tipo de producto	Lámpara de trabajo