

HEDI

Dispositivo enrollador de cables, Tipo: 15N2



Datos de pedido

Número de pedido	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Dispositivo enrollador de cables con **automatismo de extensión y de enrollamiento guiado, bloqueo múltiple por vuelta. Carcasa de plástico** cerrada y altamente resistente a la rotura.

Protección térmica contra sobrecargas, robusto cable de neopreno H07RN-F con conexión de acoplamiento.

Montaje sencillo en la pared o en el techo con **margen de giro de 150°**.

Función:

IP24: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto.

Aplicación:

Ergonomía mejorada gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por cables colocados en el suelo.

Nota:

En cuanto a enrolladores de mangueras accionados por resortes, véase del n.º 080066 al 080079.

Descripción técnica

Tipo	15N2
Longitud	361 mm
Altura	450 mm

Longitud de cable	15 m
Estructura de cable	5G2,5
Potencia nominal en estado desenrollado	5000 (16 A) W
Material cable	Goma de neopreno
Anchura	208 mm
Clase de cable	H07RN-F
Material carcasa	Plástico
Tensión nominal	400 V
Clase de protección IP	IP 24
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Dispositivo enrollador de cables