



Lámpara de trabajo UV con batería, Tipo: UV-LIGHT



Datos de pedido

Número de pedido	081525 UV-LIGHT
GTIN	5708997358016
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

UV CURING. Lámparas especiales LED para el endurecimiento rápido cuando se emplean imprimaciones, emplastes, y trabajos de pintura, así como adhesivos, de endurecimiento por UV. Linterna portátil LED con batería, flexible, para el endurecimiento por UV de superficies pequeñas y medianas. Superficie de endurecimiento Ø 10 cm. Incl. cargador, batería de iones de litio (2,6 Ah).

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 2,5$ mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Descripción técnica

Tensión de batería	3,7 V
Clase de protección IP	IP 30
Duración ilumin.	1,5 h
Capacidad de la batería	2,6 Ah
Cantidad de baterías contenidas	1

Tipo batería	Ion de litio
Longitud total	190 mm
Longitud de onda de la radiación UV	390 nm
Suministro de energía	a batería
Zona ATEX	ninguno
Tipo de producto	Lámpara de trabajo