

Garant**Disco de corte, ejecución de alto rendimiento X-LOCK EXTRA ESTRECHO, INOX, Ø de muela: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	563273 115
GTIN	4062406151713
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

Tipo especial para **INOX**.

Nueva **versión de alto rendimiento**, fabricada según la tecnología más moderna, con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. **Máximo rendimiento de corte** gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre, durabilidad extraordinaria, **comportamiento de corte mejorado**.

Los reducidos grosores de muela favorecen un tronzado **rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo. Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente.**

Cambio rápido de la muela sin necesidad de herramientas gracias al sistema X-LOCK.

Especificación:

A60R-BF.

Nota:

Los discos de corte X-LOCK son compatibles con modelos anteriores y también se pueden utilizar en lijadoras angulares convencionales.

Descripción técnica

Ø de muela	115 mm
Descripción de la forma	recto
Anchura del disco de corte	1 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Especificación	A60R-BF
Serie	Sistema X-LOCK
Para grosor de material	3 - 5 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		

seco

adecuado