

**HOLEX****Fresa con mango de MD, Z7 – medio, dentado cruzado Ø de mango 6 mm, MD, Tipo: AS1625****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5075 AS1625
GTIN	4045197730671
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Ejecución:**

**Fresas con mango MD** con elevada tenacidad y estabilidad de las aristas de corte. El mango está compuesto de acero cuando el Ø de la cabeza es mayor que el del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. Dentado universal Z7 para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies. Apropriadas tanto para el uso manual como para el uso en robots industriales.

Ø de mango 6 mm.

como 540750. **Forma cilindro (ZYAS), con dentado frontal.**

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para el desbarbado, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

**Contenido:**

**10 fresas con mango / paquete.**

**Nota:**

**¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.**

**Descripción técnica**

Ø de mango	6 mm
Descripción de la forma	Cilindro con dentado frontal
Ø del cabezal	16 mm
Dentado abreviatura	Z7
Grado de finura de dentado	medio

Longitud total	70 mm
Forma	AS1625
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Tipo de dentado	con dentado cruzado
Contenido	10
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		

### Accesorios

Fresa con mango Z7 – medio, dentado en cruz Tipo AS1625	540750 AS1625
---	---------------