

**Garant****Plaquita de tronzar Mecanizado medio, CU7025, Ancho de tronzado w: 2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273732 2
GTIN	4062406133832
Clase de artículo	21J

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	2 mm
Avance f	0,05 - 0,15 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,03$ mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,1 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	P
Clase	CU7025
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
continuo	adecuado		
seco	adecuado		