

JEPSON POWER**Sierra circular de metal, Tipo: 9435****Datos de pedido**

Número de pedido	078231 9435
GTIN	27168943512
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Sierras circulares metálicas de alto rendimiento para serrar sin rebabas y con seguridad perfiles y tubos de acero, metales no ferrosos, chapas, placas metálicas y paneles sándwich **sin formación de chispas.**

- **No es necesario utilizar lubricantes refrigerantes.**
- **No es necesario mecanizado posterior.**
- **Corte en cuestión de segundos.**

Sierra circular para metal Premium Super DRY Cutter 9435.

- **Ideal para serrar tubos y perfiles de acero fino, acero, metales no férricos, plásticos y materiales compuestos.**
- **Amortiguador de vibraciones para seguridad y duración elevadas.**
- **Sistema de sujeción rápida exacto para cortes a inglete.**
- **Opcional con robusto soporte de montaje de mesa con tope longitudinal (n.º 078238).**

Suministro:

Incluye 1 hoja de sierra 90Z n.º 078237 tam. 90 para acero fino, metales no ferrosos.

Nota:

Sierra circular para metal DRY MITER Cutter 9410ND para el aserrado delicado en materiales blandos y sensibles disponible a petición.

Descripción técnica

Quality Dress	9435
Velocidad de giro máxima	1400 min ⁻¹
Ø de hoja de sierra	355 mm
Profundidad de corte máximo 45°	102 mm
Frecuencia de red	50 Hz
Profundidad de corte máximo 90°	140 mm
Peso	25 kg
Consumo de potencia	2400 W
Tensión de red	230 V
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Hoja de sierra circular de MD Drytec® Ø 355 × 25,4 mm Cantidad de dientes 60	078237 60
Hoja de sierra circular de MD solo para INOX Ø 355×25,4 mm Cantidad de dientes 90	078236 90
Hoja de sierra circular de MD Drytec® Ø 355 × 25,4 mm Cantidad de dientes 72	078237 72
Soporte de montaje para n.º 078231 Tipo 600526	078238 600526
Hoja de sierra circular de MD Drytec® Ø 355 × 25,4 mm Cantidad de dientes 90	078237 90