

HOLEX**HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC, TiAlN, Ø D: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG1052 20
GTIN	4045197735751
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**Para **desbastado y acabado**.Hasta 1×Den materiales sólidos **con valores de avance máximos** y gran suavidad de marcha.¡Para la máxima profundidad de mecanizado posible, tener en cuenta la relación masa L_c (longitud de filo) / Ø (tamaños nominales)!**Como n.º 203052.****Ventaja:**

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Descripción técnica

Avance f_z para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm ²	0,1 mm
Ø de corte D_c	20 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Tolerancia Ø nominal	0 / -0,03
Número de dientes Z	4
Longitud total L	92 mm
Ø de mango D_s	20 mm

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,5 mm
Longitud de filo L_c	26 mm
Avance f_z para contornear en acero < 900 N/mm ²	0,13 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Ángulo de hélice	38 grados
Contenido	5
Serie	Pro Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	M
GG(G)	adecuado	250 m/min	K

Uni	adecuado
húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado con restricciones
seco	adecuado
Aire	adecuado

Accesorios

HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDIHPC Ø DC 20 mm	203052 20
---	-----------