

Garant**Tool24 Smartline – Armario vertical equipado con alojamientos para herramientas, Para mangos de herramientas: SK30****Datos de pedido**

Número de pedido	979101 SK30
GTIN	4062406133955
Clase de artículo	9SA

Descripción**Ejecución:**

Los departamentos extraíbles están guiados por el fondo y dotados de un cierre centralizado (utilizables como desbloqueo de emergencia). Los bastidores galvanizados por inmersión en caliente de los departamentos de extracción están perforados frontalmente a intervalos de 37 mm para el asiento de soportes para herramientas, rieles de soporte y chapas perforadas. Las bandejas telescópicas verticales van provistas de un seguro de extracción individual. Los departamentos extraíbles se abren automáticamente. Así se puede garantizar un acceso más rápido a las herramientas.

- **Almacenamiento de herramientas preajustadas.**
- **Solo es posible en combinación con un sistema Master Unit Tool24 Smartline.**
- **Se puede pedir con 14 configuraciones distintas (asientos distintos SK, VDI, C, HSK).**
- **Incluye 24 carriles de soporte.**
- **Asientos apropiados para soportes para herramientas, carriles de soporte, bandejas de estantes y chapas perforadas.**
- **Capacidad de carga con distribución de área por cada departamento extraíble: 600 kg.**
- **Carga máxima del armario vertical: 2400 kg.**
- **Sistema de cerradura para desbloqueo de emergencia.**

Aplicación:

Sistema de salida de mercancías automático para almacenar y gestionar herramientas y artículos C.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, departamentos de extracción antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

¡Los armarios verticales plantean mayores exigencias sobre la base, ya que los departamentos extraíbles se desplazan directamente sobre el suelo! El cliente debe cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos para el emplazamiento:

- **Tolerancia de planicidad según DIN 18202 para suelos listos para superficies.**
- **Inclinación de un máximo de 2 milímetros a una longitud de medición de 1 metro.**
- **La base ha de tener una capacidad de carga suficiente.**
- **Sustrato liso.**

Los sistemas están preparados para la fijación al suelo o a la pared, y han de asegurarse forzosamente contra vuelco.

Estos armarios verticales solo se pueden utilizar en combinación con un sistema Tool24 Smartline Master Unit n.º 979001 S11M o n.º 979001 S11M-EN, sistema Tool24 PickOne Master Unit n.º 979201 DE o n.º 979211 EN, así como sistema Tool24 Locker Master Unit n.º 979300 DE o n.º 979310 EN.

Descripción técnica

Departamento vertical capacidad de carga	600 kg
Cantidad de departamentos extraíbles	4
Profundidad	750 mm
Peso	320 kg
Anchura	717 mm
Departamento vertical extraíble, altura útil	1750 mm
Bandeja telescópica vertical cajón anchura	155 mm
Cantidad portaherramientas	408
Cantidad soportes para herramientas n.º 970130	24
Distancia del eje A	69 mm
Altura	2000 mm
Serie	Tool24 Smartline
Capacidad de carga carcasa de armario interior	2400 kg
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión

Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Sistema de salida de mercancías

Accesorios

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK30	970130 SK30
---	-------------