

3M**Muela de limpieza gruesa (SiC), XT-RD PRO, Ø de muela: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	566726 115
GTIN	4054596605725
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Muelas abrasivas con material no tejido sintético de nailon mezclado uniformemente con grano abrasivo.

Estructura de material no tejido muy gruesa, no se embota incluso con revestimientos gruesos y blandos.

La ejecución de material no tejido extremadamente duro y agresivo produce un acabado basto con un efecto de limpieza muy elevado. **Vida útil muy larga, también en cantos.**

Aplicación:

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies. Con **plato de tejido de vidrio para sujeción directa** en amoladoras angulares.

Nota:

Muelas de limpieza gruesa para lijadoras rectas, ver n.º 556270ss.

Descripción técnica

N.º revoluciones recomend.	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	115 mm
Velocidad de giro máxima	11000 min ⁻¹

Símbolo de medio abrasivo	SiC
Grado dureza	muy duro
Grado de finura	muy basto
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Atributo del nombre de producto	XT-RD PRO
Velocidad circunf. máxima	60 m/s
Tipo de producto	Material no tejido de limpieza gruesa