



Lijadoras angulares Batería, Tipo: 71200262



Datos de pedido

Número de pedido	077145 71200262
GTIN	
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Potente **lijadora angular de batería de 18 V**, resistente al polvo, para trabajos eficaces de tronzado, lijado y desbarbado en el montaje.

- **Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.**
- **Gran suavidad de marcha y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor con alojamiento independiente desacoplado de la carcasa y 4 amortiguadores de vibraciones adicionales.**
- **Amplia protección para el usuario: arranque suave, protección contra el re arranque, protección electrónica contra sobrecargas, freno.**
- **Avance máximo del trabajo con baterías de iones de litio FEIN HighPower. Celdas para gran amperaje con suministro de corriente elevado constante y una intensidad un 75 % mayor que las baterías de iones de litio.**
- **Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo, en la zona de sujeción.**
- **FEIN SafetyCell technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **Máxima libertad gracias a la interfaz MultiVolt de FEIN: Las máquinas con batería de 18 v e interfaz MultiVolt se pueden conectar con todas las baterías de iones de litio de 12, 14 y hasta 18 voltios de FEIN.**

Ventaja:

- **Máxima durabilidad gracias a los motores sin escobillas FEIN PowerDrive de nueva generación.**
- **Protección del motor frente a polvos cerámicos y minerales agresivos mediante la carcasa de motor totalmente cerrada.**
- **Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades de giro óptimas, adaptadas a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.**

Suministro:

Sin baterías ni cargador. Incluye cubierta protectora, tuerca de apriete rápido sin herramientas, mango antivibratorio, llave, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.º 073832.

Descripción técnica

Bloqueo contra re arranque	sí
Protección contra sobrecargas	sí
Tensión de batería	18 V
Ø máximo de muela	125 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Vibraciones máximas según EN	5 m/s ²
Quality Dress	CCG 18-125 BL
Conexión de hombre muerto	no
Arranque suave	sí
Peso	1,95 kg
Parada kick back	no
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	2500 - 8500 min ⁻¹
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	Con batería
Serie	Sistema X-LOCK
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
---	-------------

Batería de iones de LiHighPower Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073834 FE18
---	-------------

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18
---	-------------