



Fresa de avance elevado MFH mini, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/4Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	221950 25/4L
GTIN	4960664741441
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	1 mm
Ø de mango D_s h6	25 mm
Longitud de voladizo L_1	100 mm
Longitud total L_{tot}	180 mm
Ø D_3	18 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Número de filos Z	4
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte D_c	25 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	48 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	43 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,05 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	16,3 mm
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------