



Fresa de avance elevado MFH mini, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 16/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	100 mm
Ø D_3	9 mm
Longitud de voladizo L_1	30 mm
Ø de mango D_5 h6	16 mm
Ø de corte D_c	16 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Número de filos Z	2
Profundidad de corte máxima a_p máx.	1 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	30 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	25 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	2,35 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	7,3 mm
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------