

**Garant**

**Juego de bloques de rectificado de 24 piezas duro, 100×68×26 mm, Tamaño de grano: 180**

**Datos de pedido**

Número de pedido	557470 180
GTIN	4062406155964
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

**Bloque de rectificado** en versión **duro** con mayor resistencia de los bordes. **Recubrimiento en 4 lados** con corindón (A).

**Revestimiento de cerámica** para una **durabilidad superior**.

Menor penetración de cuerpos extraños en la superficie de la pieza de trabajo gracias a un aglomerante exento de disolventes.

**Ventaja:**

- **Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.**
- **Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.**
- **Reducida tendencia al embotamiento, lavables.**

**Aplicación:**

Para el desbarbado y el rectificado de superficies de madera, metal y barnices.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	180
Grado de finura	superfino
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	A

Anchura	68 mm
Altura	26 mm
Longitud	100 mm
Atributo del nombre de producto	100×68×26 mm
Número superficies recubiertas	4
Número esponjas	24
Tipo de producto	Esponja abrasiva

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		

