



Fresa de avance elevado MFH mini, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 25/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Ø D ₃	18 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	1 mm
Longitud de voladizo L ₁	60 mm
Longitud total L _{tot}	117 mm
Ø de corte D _c	25 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de mango D _s h ₆	25 mm
Número de filos Z	5
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	48 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	43 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	1,05 grados
Longitud de rampa L para α _{máx.}	16,3 mm
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------