



Fresa de avance elevado MFH mini, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 25/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	5
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Ø de corte D_c	25 mm
Rosca de alojamiento M	M12
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm
Ø D_3	18 mm
Longitud total L_{tot}	35 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	16,3 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	43 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,05 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	48 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------