


CNMG 120408 Wiper, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	250105 CA515
GTIN	4960664675470
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 Wiper CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: WP
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,13 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 480 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 480 m/min
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	WP
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado