

**HOLEX**
**Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico, Ø 178 mm, Tamaño de grano: 80**

**Datos de pedido**

Número de pedido	565287 80
GTIN	4062406159535
Clase de artículo	52M

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.**
- **Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.**
- **Apropiado de forma universal para acero e INOX.**
- **Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.**

**long life** - Disposición de las láminas muy densa para una **vida útil máxima**.

**Aplicación:**

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Velocidad circunf. máxima: 80 m/s

Descripción de la forma: oblicuo

Ø de perforación: 22,23 mm

**Descripción técnica**

Ø de muela	178 mm
Descripción de la forma	oblicuo
Ø de perforación	22,23 mm

Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 178 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		