

Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico, Ø 178 mm, Tamaño de grano: 80



Datos de pedido

Número de pedido	565287 80		
GTIN	4062406159535		
Clase de artículo	52M		

Descripción

Ejecución:

- · Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.
- · Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.
- · Apropiado de forma universal para acero e INOX.
- $\cdot\,$ Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Descripción técnica

Ø de muela	178 mm		
Descripción de la forma	oblicuo		
Ø de perforación	22,23 mm		
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)		



Símbolo de medio abrasivo	ZA	
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %	
Atributo del nombre de producto	Ø 178 mm	
Optimizado para material de trabajo	INOX	
Optimizado para material de trabajo	Acero	
Velocidad circunf. máxima	80 m/s	
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas	

Datos de usuario

	Uso	\mathbf{V}_{c}	Código ISO
Acero < 900 N/mm²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		