


TNMG 160404, Clase: CA515

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 251472 CA515 |
| GTIN | 4960664677474 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------|
| Rompevirutas | PQ |
| Avance f | 0,13 - 0,4 mm/rev, |
| Profundidad de corte a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Aplicación principal | P |
| Condición de corte | continuo |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 105 - 510 m/min |
| Clase | CA515 |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | TNMG 160404 |
| Número de cambios/cortes | 6 |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado