


**WNMG 080412 Wiper, Clase: CA515**

**Datos de pedido**

Número de pedido	252117 CA515
GTIN	4960664678693
Clase de artículo	25E

**Descripción**

WNMG 080412 Wiper CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: WQ

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 435 m/min

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	1 - 3,8 mm
Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 435 m/min
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	P
Rompevirutas	WQ
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado