

**DC. T 11T304, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DC. T 11T304 CA515 Clase: CA515  
 Rompevirutas: HQ  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 390 m/min

**Descripción técnica**

Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 390 m/min
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P

Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado