



Taladradora de corona hueca, Tipo: MAB825



Datos de pedido

Número de pedido	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Clase de artículo	07E

Descripción

Ejecución:

- Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
- Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
- Mecanismo de baño de aceite.

El paquete para los trabajos pesados. Fresa de corona hasta Ø 100 mm. **Roscado de hasta M30 como máximo** mediante

adaptador suministrado. Portaherramientas MK3 con **sistema de cambio rápido sin llave**. La protección térmica y el acoplamiento a fricción protegen la máquina y la herramienta. Un motor con 4 velocidades escalonadas, la regulación electrónica de árbol macizo y la desconexión del par de giro permiten el ajuste óptimo del número de revoluciones con poca pérdida de potencia. **Incluye fresa de corona de Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, profundidad de corte de 55 mm; **adaptador de rosca M20 / M24 / M27**.

Suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para fresa de corona, cadena de seguridad, **gancho de virutas magnético**, sistema lubricador y herramienta de manejo.

Nota:

- **Encontrará fresas de corona en n.º del 118780 al 118825.**

- **Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.**
- **Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.**

Descripción técnica

Portaherramientas forma	CM3
Quality Dress	MAB825
Intervalo de velocidades 2. ^a marcha	65 - 175 min ⁻¹
Anchura	240 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	31,75 mm
Intervalo de velocidades 1. ^a marcha	40 - 110 min ⁻¹
Ø máximo de escariado	31,75 mm
Portaherramientas dimensiones	19 mm, 32 mm Weldon
Longitud	370 mm
Ø máximo de taladrado con sacanúcleos en acero	100 mm
Peso	25 kg
Carrera de trabajo	255 mm
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M30 mm
Intervalo de velocidades 3. ^a marcha	140 - 360 min ⁻¹
Anchura pie magnético	220 mm
Ø máximo de avellanado	50 mm
Consumo de potencia	1800 W
Intervalo de velocidades 4. ^a marcha	220 - 600 min ⁻¹
Altura	475 mm
Longitud pie magnético	110 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Taladradora de corona hueca

Accesorios

Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Juego de coronas huecas HSS	118825
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20