



Taladradora de corona hueca SB, Tipo: MAB845



Datos de pedido

Número de pedido	076536 MAB845
GTIN	4250187507397
Clase de artículo	07E

Descripción

Ejecución:

- Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
- Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
- Mecanismo de baño de aceite.

Taladradora de corona hueca con **Swivel Base**, una **posibilidad de ajuste con el imán conectado**. Intervalo de giro hasta 20° hacia ambos lados y ajuste gradual hacia delante y hacia atrás (15 mm). El paquete para los trabajos pesados. Fresa de corona hasta Ø 100 mm. **Roscado de hasta M30 como máximo** mediante adaptador suministrado. Portaherramientas MK3 con **sistema de cambio rápido sin llave**. La protección térmica y el acoplamiento a fricción protegen la máquina y la herramienta. Un motor con 4 velocidades escalonadas, la regulación electrónica de árbol macizo y la desconexión del par de giro permiten el ajuste óptimo del número de revoluciones con poca pérdida de potencia. **Incluye taladradora de corona hueca** Ø 17,5 / 21 / 24 mm, profundidad de corte 55 mm; **adaptador de macho para roscar** M20 / M24 / M27.

Suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para fresa de corona, cadena de seguridad, **gancho de virutas magnético**, sistema lubricador y herramienta de manejo.

Nota:

- Encontrará fresas de corona en n.º del 118780 al 118825.
- Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
- Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.

Descripción técnica

Intervalo de velocidades 3.ª marcha	140 - 360 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M30 mm
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	65 - 175 min ⁻¹
Peso	25 kg
Portaherramientas dimensiones	19 mm, 32 mm Weldon
Anchura pie magnético	220 mm
Intervalo de velocidades 4.ª marcha	220 - 600 min ⁻¹
Consumo de potencia	1800 W
Carrera de trabajo	255 mm
Ø máximo de avellanado	50 mm
Longitud	370 mm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	40 - 110 min ⁻¹
Altura	475 mm
Longitud pie magnético	110 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	31,75 mm
Portaherramientas forma	CM3
Quality Dress	MAB845
Ø máximo de taladrado con sacanúcleos en acero	100 mm
Anchura	240 mm
Ø máximo de escariado	31,75 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Taladradora de corona hueca

