

Garant
KNUX 160405L, Clase: HB725

Datos de pedido

Número de pedido	251032 HB725
GTIN	4062406152116
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160405L HB725 Clase: HB725

Rompevirutas: UM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 250 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Rompevirutas	UM
Aplicación principal	UNI
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 250 m/min
Clase	HB725
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Recubrimiento	PVD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado