

**HOLEX**

**Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-3, Ø exterior A / cono: 160/5mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	312931 160/5
GTIN	4062406154783
Clase de artículo	32W

## Descripción

### Ejecución:

- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de fundición o de acero.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.
- Alta precisión de concentricidad.

### Aplicación:

**El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.**

Para cabezales de husillo DIN 55027 con **espárragos y tuercas con collar**.

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Suministro:

Incluido: 1 juego = 3 garras de interior templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 3 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

### Partes opcionales:

**Garras de recambio y adicionales** n.º312971 – 312986.

## Descripción técnica

Altura con mordazas H <sub>2</sub>	100 mm
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	68 mm
Ø exterior A	160 mm
Peso	9 kg
Paso E	42 mm
Velocidad de giro máxima	4600 min <sup>-1</sup>
Tamaño del cono	5
Ø de centrado B	82,5 mm
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm	313033 15
Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm	313036 15