


VBMT 160404, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	261182 CA515
GTIN	4960664678143
Clase de artículo	25E

Descripción

VBMT 160404 CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: HQ
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 390 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 390 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	P
Rompevirutas	HQ
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado