



## Fresa de avance elevado MFH mini, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 32/5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	221955 32/5
GTIN	4960664741403
Clase de artículo	250

### Descripción técnica

Longitud total $L_{tot}$	131 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_3$	25 mm
Longitud de voladizo $L_1$	70 mm
Ø de mango $D_s$ h6	32 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	1 mm
Número de filos Z	5
Ø de corte $D_c$	32 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	62 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	57 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,74 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	23,3 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	15 grados

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------