

KÄRCHER**Aspirador en seco y en húmedo, Denominación del fabricante: NT55T2ME****Datos de pedido**

Número de pedido	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Clase de artículo	07C

Descripción**Ejecución:**

Aspirador potente de uso general **en húmedo y en seco** con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato.

Desconexión automática al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.

- **El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.**
- **El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.**
- **El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.**
- **Aspirador industrial de clase superior con 2 turbinas de aspiración sin mantenimiento y sistema de limpieza de filtro automático, perfeccionado Tact² para un trabajo continuo, sin interrupciones.**
- **Excelentemente apropiado también para eliminar desde grandes cantidades de polvo fino hasta suciedad gruesa y líquidos.**
- **Para el vaciado, el recipiente de acero fino se puede extraer completamente del chasis y se puede llevar por separado al punto de evacuación.**
- **Sistema antiestático (toma de tierra hasta la conexión de la manguera de aspiración) y nivel de protección I.**
- **Robusto depósito de 55 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.**

Suministro:

Incluye manguera de aspiración con codo, tubo de aspiración metálico 2 x 0,5 m, boquilla del suelo y de juntas, filtro plegado plano o bolsa de filtro de papel.

Nota:

Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.

Descripción técnica

Idoneidad para polvo fino	sí
Caudal de aire	2x74 l/s
Nivel sonoro de funcionamiento	73 dB(A)
Quality Dress	NT 55/2 Tact ² Me I
Consumo de potencia	2760 W
Limpieza de filtro	Limpieza de filtro automática Tact ²
Longitud de cable	10 m
Sistema antiestático	sí
Longitud	710 mm
Peso	45 kg
Clase de polvo – aspirador	L
Anchura	570 mm
Número de turbinas	2
Vacío	254 mbar
Diámetro nominal de la conexión	40 mm
Altura	1070 mm
Volumen de depósito	55 l
Longitud de la manguera de aspiración	4 m
Sistema de filtros	Filtro plegado plano
Particularidad	Depósito de acero fino, antiestático, nivel de protección I
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

Accesorios

Boquilla de juntas estrecha, 13 mm Diámetro nominal de la conexión DN40

078528 DN40

Boquilla tubular oblicua de goma Diámetro nominal de la conexión DN40

078527 DN40