

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo CNC con carcasa 24G + 30G, Longitud de tablero: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	970615 2000
GTIN	4062406163389
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Carcasa de cajonera en 24G y 30G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Con tablero de trabajo de bambú.

Capacidad de carga cajones de la carcasa 24G: 75 kg.

Capacidad de carga cajones de la carcasa 30G: 200 kg.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Para el almacenamiento de herramientas se necesita un soporte insertable de cajón n.º 970705.

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Peso	270 kg
Carcasa de cajonera derecha anchura	750 mm
Carcasa de cajonera izquierda anchura	600 mm
Altura	850 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Cajón profundidad útil	600 mm

Carcasa de cajonera, altura	800 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Carcasa de cajonera, profundidad	700 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	1000 kg
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Cajón anchura útil (carcasa a la derecha)	650 mm
Cajón anchura útil (carcasa a la izquierda)	500 mm
Cajón anchura útil en G (carcasa a la izquierda)	20
Cajón anchura útil en G (carcasa a la derecha)	26
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Banco de trabajo CNC

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931168 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931168 100
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931043 125
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931168 300

Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931043 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 250 mm	931043 250
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	931043 50
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,200 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931168 125
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931043 100
Tablero de trabajo, 50 mm de grosorde bambú encolado en cruz Longitud de tablero 2000 mm	926001 2000
Armario de herramientas completo con cajones200 kg Altura mm / cantidad de cajones 800/5	931115 800/5
Armario de herramientas completo con cajones75 kg Altura mm / cantidad de cajones 800/6	931005 800/6