



## Fresa de avance elevado MFH mini, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 32/5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Clase de artículo	250

### Descripción técnica

Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max}$	1 mm
Número de filos Z	5
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte $D_c$	32 mm
Ø $D_3$	25 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x}$	23,3 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n}$	57 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x}$	0,74 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x}$	62 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------