



Fresa de avance elevado MFH mini, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 20/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M10
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Longitud total L _{tot}	30 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	1 mm
Número de filos Z	4
Ø de corte D _c	20 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para α _{máx.}	11,3 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	33 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	1,52 grados
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	38 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular

Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------