

**CNMG 120404 Wiper, Clase: CA515****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250211 CA515 |
| GTIN | 4960664675449 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Radio angular | 0,4 mm |
| Profundidad de corte a_p | 1 - 3,5 mm |
| Rompevirutas | WQ |
| Avance f | 0,15 - 0,35 mm/rev, |
| Aplicación principal | P |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 70 - 430 m/min |
| Condición de corte | continuo |
| Clase | CA515 |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | CNMG 120404 |
| Número de cambios/cortes | 4 |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado