


SNMG 150612, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	251363 CA515
GTIN	4960664677092
Clase de artículo	25E

Descripción

SNMG 150612 CA515 Radio angular: 1,2 mm
 Clase: CA515
 Rompevirutas: PH
 Profundidad de corte a_p : 1 - 10 mm
 Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 435 m/min

Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Rompevirutas	PH
Condición de corte	continuo
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Clase	CA515

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 435 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 150612
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado