


**CNMG 120408 Wiper, Clase: CA515**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CNMG 120408 Wiper CA515 Clase: CA515  
 Rompevirutas: WQ  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 430 m/min

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	1 - 3,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 430 m/min
Avance $f$	0,15 - 0,35 mm/rev,
Rompevirutas	WQ
Condición de corte	continuo
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado