

**CNMG 120416, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	250216 CA515
GTIN	4960664675326
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120416 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: PS

Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 430 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Radio angular	1,6 mm
Rompevirutas	PS
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 430 m/min
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado