


**SNMG 120408, Clase: CA515**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Clase de artículo	25E

**Descripción**

SNMG 120408 CA515 Radio angular: 0,8 mm  
 Clase: CA515  
 Rompevirutas: PS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 435 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	PS
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	1 - 4 mm
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Clase	CA515

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 435 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado