

Garant**Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø e8 DC: 4Mmm****Datos de pedido**

Número de pedido	201075 4M
GTIN	4062406186487
Clase de artículo	11Z

Descripción**Ejecución:**

Herramientas finamente equilibradas, especialmente adecuadas para el uso con **husillos de alta velocidad**. Geometría especial para optimizar la eliminación de virutas con **el nuevo proceso de equilibrado desarrollado**.

Máxima suavidad de marcha para **una excelente calidad de la superficie**.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	e8
Ángulo de hélice	30 grados
Longitud total L	50 mm
Mango	Mango cilíndrico
Calidad de equilibrado con mango	G 1,8 con HA
Longitud de filo L _c	10 mm
Voladizo L ₁ incl. cuello	16 mm
Ø de cuello D ₁	3,8 mm
Número de dientes Z	1
Ø de corte D _c	4 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Avance f _z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,04 mm

Ø de mango D_s	6 mm
Avance f_z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,06 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Serie	Master Alu
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,5 \times D$ en contorneado
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	480 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	440 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	200 m/min	N
PE-HD	adecuado	160 m/min	N
PA 66	adecuado	200 m/min	N
PEEK	adecuado	150 m/min	N
PF 31	adecuado	130 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	180 m/min	N
POM GF25	adecuado	160 m/min	N

PA 66 GF30	adecuado	150 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	130 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	160 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	300 m/min	N
Cu	adecuado	160 m/min	N
CuZn	adecuado	200 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB