


TNMG 220408, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Clase de artículo	25E

Descripción

TNMG 220408 CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: PS
 Profundidad de corte a_p : 1 - 4,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 435 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1 - 4,5 mm
Rompevirutas	PS
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 435 m/min
Condición de corte	continuo
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 220408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado