


DNMG 150612, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	250893 CA515
GTIN	4960664676736
Clase de artículo	25E

Descripción

DNMG 150612 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: PH

Profundidad de corte a_p : 1 - 5 mm

Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 435 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 435 m/min
Radio angular	1,2 mm
Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Rompevirutas	PH
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado