


**DNMG 150604, Clase: CA515**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DNMG 150604 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: PS

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 435 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	1 - 4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 435 m/min
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PS
Radio angular	0,4 mm
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado