

Mitutoyo**Módulo de conexión, Tipo: IP**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 498885 IP |
| GTIN | 4946368757025 |
| Clase de artículo | 44A |

Descripción

Ejecución:

Sistema de transmisión de datos inalámbrico U-WAVE fit.

- **Conexión directa del emisor al lado posterior del instrumento de medición, sin cable molesto.**
- **Confirmación segura de la transferencia de datos mediante indicación acústica o señal LED rojo/naranja/verde.**
- **Alcance aprox. 20 metros (en la zona visible)**
- **Vida útil de la batería excepcional: 400 000 transmisiones de datos con solo una pila.**

Idóneo para:

Pie de rey IP67

Micrómetros para exteriores Coolant Proof IP65

Nota:

Pedir módulo de conexión y emisor.

Descripción técnica

| | |
|------------------|-------------------|
| Tipo de producto | Interfaz de datos |
|------------------|-------------------|

