


DNMG 150608, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Clase de artículo	25E

Descripción

DNMG 150608 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: PS

Profundidad de corte a_p : 1 - 4 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 435 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PS
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	1 - 4 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 435 m/min
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado